



1535

Air

Valise Carry-On

Les valises Pelican™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Pelican, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 40 ans, Pelican a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Pelican™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Vanne de purge automatique - maintient l'eau et la poussière à l'extérieur tout en équilibrant la pression d'air
- Dimension maximale autorisée de bagage
- Poignée d'extension rétractable
- Polymère HPX²™ propriétaire ultraléger
- Porte-étiquette
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- * Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne.



CONFIGURATIONS



1535
Standard



1535NF
No Foam



1535WD
With Padded Dividers



1535TP
With TrekPak Divider System



1535WF
With Foam



1535AIRTPF
TrekPak / Foam Hybrid

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)
EXTÉRIEUR	21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	5.21" (13.2 cm)
profondeur totale	7.21" (18.3 cm)
volume intérieur	0.95 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (8 mm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
 Graphite			

POIDS

poids avec mousse	9.98 lbs (4.5 kg)
poids sans mousse	8.69 lbs (3.9 kg)
flottabilité	64.80 lbs (29.4 kg)
Weight With TrekPak / Foam Hybrid	11.91 lbs (5.4 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

AUTRES

roulettes	2
------------------	---

ACCESSOIRES



1535AirFS

Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1535AirDS

Cloison en mousse



1535TPKIT

Trousse de séparateurs pour
coffre TrekPak



1506TSA

Cadenas TSA



1500D

Gel de silice déshydratant Peli



1535MP

EZ-Click™ MOLLE Panel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-17-22